

PHILIPS

Riflettore 100 W
R80 E27

LED

2700K

670 lm

15000 h



8718699773878



illuminazione LED d'accento di lunga durata con fascio mirato

Questa lampada LED direzionale con un fascio mirato di luce bianca calda è la soluzione ideale per la sostituzione dei riflettori tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 11,2 cm
- Larghezza: 8 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 670 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 83 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Nome prodotto: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 8 W
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 11,2 cm

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 1100 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL:
397593

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699773878
- Peso netto: 0,14 kg
- Peso lordo: 0,22 kg
- Altezza: 18,2 cm
- Lunghezza: 8,7 cm
- Larghezza: 13 cm



Data di rilascio:
2025-05-10
Versione: 0.239

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com