

PHILIPS

Faretto 50 W MR16
GU5.3

LED

2200 - 2700 K

621 lm

15000 h

Regolabile



8718699774035

A ↑ G F



La luce giusta per creare un'atmosfera unica

Le lampade LED WarmGlow Philips offrono una nuova esperienza per quanto riguarda i LED a intensità regolabile, consentendo di raggiungere tonalità di luce calda paragonabili alle lampade tradizionali. È possibile modificare l'ambiente passando da un'illuminazione funzionale a un'atmosfera accogliente e intima.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale come le lampadine incandescenti.

In evidenza

Luce calda come le lampadine incandescenti.

Questa lampadina ha una temperatura di colore di 2.700 K garantendo

un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione in casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Faretto direzionale
- Attacco: GU5.3
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-2700 K
- Flusso luminoso nominale: 621 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 822-827 | tunable warm white
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 88 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, WarmGlow

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699774035
- EOC: 871869977403500
- Nome prodotto: LED 50W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.85
- Tensione: 12V AC electronic V
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 7 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 46 mm
- Lunghezza complessiva: 45,5 mm
- Larghezza complessiva: 51 mm

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 1000 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 391904

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699774035
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm

8718699774035



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.253

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com