

# PHILIPS

Faretto 35 W PAR16  
GU10

LED

2700K

255 lm

15000 h



8718699774158



## Prova la luce LED di colore bianco caldo

Questa lampadina a LED Philips offre una luce accattivante, ancora più calda, una durata davvero incredibile e un risparmio energetico immediato e significativo. Con la sua originale temperatura del colore, questa lampadina rappresenta la scelta perfetta per un'atmosfera intima.

### Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

# In evidenza

**Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.**



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

### Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 255 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 72 lm/W

### Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699774158
- EOC: 871869977415800
- Nome prodotto: LED classic 35W GU10 WW 36D RF ND SRT4

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 35 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 3,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 4

### Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 54 mm
- Lunghezza complessiva: 54 mm
- Larghezza complessiva: 50 mm

### Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 545 cd

### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 391855

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699774158
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Peso netto: 0,05 kg
- Larghezza: 6,3 cm
- Peso lordo: 0,07 kg



Data di rilascio:  
2025-09-13  
Versione: 0.254

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)