

# PHILIPS

Faretto 50 W PAR16  
GU10

LED

3000 K

345 lm

15000 h

Regolabile



8718699775810

A ↑ G F



## La luce che mostra i veri colori della tua casa.

Guarda i colori reali della tua casa con le lampadine a LED Philips CRI90 e riempì le stanze di luce naturale. Le lampadine con un indice di resa cromatica (CRI) vicino a 100 offrono un'illuminazione paragonabile alla luce naturale e ti permettono di vedere i mobili e gli arredi della tua casa nel modo che hai sempre desiderato. Non accontentarti di luci che falsano i colori: ammira i colori reali della tua casa con Philips CRI90.

### Luce di qualità elevata

- Ulteriori informazioni sulla luce

# In evidenza

## Ulteriori informazioni sulla luce



Temperatura di colore: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate con l'unità di misura Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin basso emettono una luce calda, più rilassante, mentre quelle con valore Kelvin più alto producono una luce fredda, più energizzante. IRC: l'indice di resa cromatica (IRC) viene utilizzato

per descrivere l'effetto di una sorgente di luce sull'aspetto del colore. La luce solare naturale ha un IRC di 100. L'IRC delle lampadine LED di Philips è sempre maggiore di 80 e questo assicura colori più fedeli e naturali.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.1
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 86 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699775810
- EOC: 871869977581002
- Nome prodotto: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.84
- Tensione: 220–240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 4 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 4

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 54 mm
- Lunghezza complessiva: 54 mm
- Larghezza complessiva: 50 mm

## Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 700 cd

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50–60
- Numero di registrazione EPREL: 391911

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699775810
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-09-17  
Versione: 0.266

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)