

PHILIPS

Faretto 35 W MR11
GU10

LED

2700K

240 lm

25000 h



8718699775919



Lampadina bianca calda con luce di eccellente qualità

I faretto LED Philips sono perfetti per le tue esigenze primarie: offrono una luce calda simile a quella delle lampadine alogene, insieme alle prestazioni che ti aspetti dalla tecnologia LED.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un riflettore alogeno

LED di alta qualità con una durata decennale

- Progettata per il comfort dei tuoi occhi

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Sostituisce i faretti alogeni



Grazie alle sue forme accattivanti, nonché alle dimensioni compatte, questo riflettore LED rappresenta una sorgente di illuminazione contemporanea. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per i riflettori alogeni tradizionali.

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

Specifiche

null

- Adatto all'illuminazione d'accento: Sì

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Faretto direzionale
- Attacco: GU10
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Garanzia

- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 240 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5 s
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700 K
- Flusso luminoso: 240 lm
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 68 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Conformità a RoHS EU: Sì

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Nome prodotto: MR11 GU10
3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Assorbimento

- Fattore di potenza (frazione): 0.4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 35 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): G
- Consumo energetico: 3,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 4

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 50 mm
- Lunghezza complessiva: 50 mm
- Larghezza complessiva: 36 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 25.000
- Intensità di picco nominale: 450 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 36 mm
- Numero di registrazione EPREL: 391893
- Riferimento per la misurazione del flusso: Narrow Cone
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 1
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: GU10
- Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699775919
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,04 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 3,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2025-09-13
Versione: 0.185

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.