

PHILIPS

Faretto 50 W PAR16
GU10

LED

4000 K

350 lm

15000 h

Regolabile



8718699775995

A ↑
G F →



La luce che mostra i veri colori della tua casa.

Guarda i colori reali della tua casa con le lampadine a LED Philips CRI90 e riungi le stanze di luce naturale. Le lampadine con un indice di resa cromatica (CRI) vicino a 100 offrono un'illuminazione paragonabile alla luce naturale e ti permettono di vedere i mobili e gli arredi della tua casa nel modo che hai sempre desiderato. Non accontentarti di luci che falsano i colori: ammira i colori reali della tua casa con Philips CRI90.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un faretto alogeno
- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina lineare alogena

In evidenza

Luce bianca fredda



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 4000 K che fornisce una luce bianca vivida.

Sostituisce i riflettori alogeni



Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la capsula LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione dei faretti alogeni tradizionali.

Sostituisce le lampadine lineari alogene



Grazie al suo design e alla sua forma accattivante, nonché alle dimensioni classiche, questa lampada LED lineare è la soluzione ideale per la sostituzione delle lampade lineari alogene tradizionali.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 4000 K
- Flusso luminoso nominale: 350 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 940 | CCT of 4000K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 87 lm/W

Varie

- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Nome prodotto: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0,84
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 4 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 4

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 54 mm
- Lunghezza complessiva: 54 mm
- Larghezza complessiva: 50 mm

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 700 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 391907

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699775995
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2025-09-20
Versione: 0.263

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com