

PHILIPS

Lampadina candela
smerigliata a filamento 40
W P45 E14 x2

LED

2700K

470 lm

15000 h



871869977715



Luce bianca calda senza compromessi sulla qualità

Forme classiche che conosci e ami. Consumano fino all'85% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per gli apparecchi decorativi

LED di alta qualità con una durata decennale

- Progettata per il comfort dei tuoi occhi

In evidenza

Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, reviw

this copy again for all of these. Does not read well.

Perfette per gli apparecchi decorativi



Lampadine sferiche LED Philips con un design contemporaneo per apparecchi decorativi come lampadari, ventilatori a soffitto, illuminazione per specchi e lampioni.

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 109 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699777715
- EOC: 871869977771500
- Nome prodotto: LED classic 40W P45 E14 WW FR NDRF2SRT6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 4,3 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 80 mm
- Lunghezza complessiva: 82 mm
- Larghezza complessiva: 45 mm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 387384

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699777715
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,06 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 11,5 cm



Data di rilascio:
2025-09-20
Versione: 0.265

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com