



Wi-Fi BLE 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6



Scopri l'illuminazione umano-centrica con questa lampadina intelligente vintage WiZ LED ST64. Applica diverse tonalità di bianco, da caldo a freddo, per poterti concentrare o rilassare. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, controllarle con lo smartphone o con la voce e avere accesso remoto alle luci, anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianca tunabel
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app




Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.



Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Dimmerabile: Wireless Dim
Uso previsto: Interno
Forma della lampada: ST64
Attacco: E27
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Trasparente

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 14,3 cm
Peso: 0,055 kg
Larghezza: 6,4 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Durata nominale: 15.000 ore
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 90
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA
Efficienza: 115 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8718699787172
EOC: 871869978717202
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V
Wattaggio: 7 W
Wattaggio lampada equivalente: 60 W
Etichetta di efficienza energetica (EEL): E

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 14,3 cm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000 ore
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Potenza nominale: 7 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 1323076
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8718699787172
Peso netto: 0,06 kg
Peso lordo: 0,09 kg
Altezza: 18,5 cm
Lunghezza: 8,5 cm
Larghezza: 8,5 cm
Codice materiale (12NC): 929003018622