



WiZmote

Controlla le tue luci con il semplice tocco di un pulsante con WiZmote, che funziona con tutti i prodotti WiZ e ha una portata di 15 metri. Accendi o spegni le luci, illumina o attenua la luce nella stanza, imposta la luce notturna o fino a quattro delle tue modalità di illuminazione preferite, anche se il Wi-Fi non funziona.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Funziona a batteria
- IP20/Plastica/Nero
- Utilizzabile con tutti i prodotti Connected by WiZ



15M
↔
50FT



Controllo wireless delle luci WiZ

Goditi il controllo facile e veloce delle tue luci WiZ. Accendi o spegni le luci e regola la luminosità con una sola pressione. Si connette direttamente alle tue luci WiZ e funziona anche quando il Wi-Fi è inattivo.

Ampio raggio di controllo di 15 m

Controlla luci e dispositivi in un raggio di 15 metri in un normale ambiente interno con divisorii e pareti.

Controlla facilmente una o più luci in una stanza

Questo accessorio di controllo portatile può collegarsi a una stanza e attivare tutte le luci in quella stanza, indipendentemente se ce n'è una sola o cinquanta. Se invece preferisci controllare un'altra stanza, basta cambiare la stanza collegata all'accessorio dall'app.



Compatibile con tutte le luci "WiZ Connected"

Questo accessorio di controllo WiZ è progettato per controllare tutti i tipi di luci nell'ecosistema WiZ. Puoi usarlo per controllare qualsiasi luce di qualsiasi marchio purché sia "WiZ Connected".

Le tue modalità di illuminazione preferite con un solo pulsante

Accendi/spegni le luci, regola la luminosità, scegli la tua modalità preferita e passa alla luce notturna con una sola pressione. Puoi personalizzare fino a quattro modalità di illuminazione e scene preferite nell'app WiZ.





SPECIFICHE TECNICHE

ASPECTO E FINITURA

Colore: Nera

Materiale: Plastica

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Batterie incluse: Sì

Distanza di controllo: 15 m

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 3Vdc V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,057 kg

Altezza complessiva: 15 mm

Lunghezza complessiva: 135 mm

Larghezza complessiva: 38 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di batteria: Batteria AAA con tacche, matita

Codice IP: IP20 | Anti manomissione

Classe di protezione: Classe III - Bassissima tensione di sicurezza (SELV)

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Periodo di supporto definito:

Minimum of 60 months after introduction date

Numero massimo di accessori: 9999

Protocollo di comunicazione:

Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8718699789220

Peso netto: 0,06 kg

Peso lordo: 0,08 kg

Altezza: 13,2 cm

Lunghezza: 4,6 cm

Larghezza: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.