




Striscia LED, estensione di 1 m

Estendi la striscia LED WiZ fino a 10 metri con l'estensione flessibile colorata di 1 metro, che ti consente di aggiungere ancora più colore nella tua casa.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- A colori
- Striscia LED di 1 m
- IP20/Plastica



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmate per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.

Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.

Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e seleziona in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevarre il tuo umore.

Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno

ASpetto e FINITURA

Colore: Bianca

Materiale: Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anni

Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%

Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No

LED integrato: Sì

Interruttore on/off sul cavo: No

Alimentatore incluso: No

Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM

Indice di resa cromatica (CRI): ≥80

Temperatura del colore: 2700-6500 K

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2

Efficienza luminosa (specificata)

(Nom): 80 lm/W

STRISCE LUMINOSE/LIGHTSTRIP

Estensibilità: Sì

Potenza di uscita: 12 VDC

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Cucina Camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina:
800 mA

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 12 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,05 kg

Altezza complessiva: 2,2 mm

Lunghezza complessiva: 1.000 mm

Larghezza complessiva: 12 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen totale

apparecchiatura: 440/880

Colore della luce: 2.700-6.500 (RGB)

Apparecchio dimmerabile: Sì

Completo di lampada wattaggio: 11

Codice IP: IP20 | Anti manomissione

Classe di protezione: Classe III -

Bassissima tensione di sicurezza

(SELV)

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti:

Yes

Wi-Fi: Wireless G

Periodo di supporto definito:

Minimum of 60 months after introduction date

Numero massimo di accessori: 9999

Protocollo di comunicazione:

Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514261082

Peso netto: 0,05 kg

Peso lordo: 0,12 kg

Altezza: 16 cm

Lunghezza: 4,5 cm

Larghezza: 7,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.