

# PHILIPS

Lampadina 60;  
30; 16 W A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806; 320; 150 lm

15000 h



8719514263963

A ↑ F  
G



## Una apparecchio. Il tuo interruttore. Tre impostazioni di luce.

Personalizza l'atmosfera della casa in base all'attività del momento. Con la tecnologia LED Philips SceneSwitch puoi cambiare facilmente l'impostazioni dell'apparecchio: puoi scegliere una luce brillante, una luce naturale oppure una luce calda e confortevole. Tutto ciò di cui hai bisogno è il tuo interruttore a parete.

### Una luce che non è solo illuminazione

- Tre impostazioni di luce
- Non richiede dimmer o altre installazioni

### LED di alta qualità con una durata decennale

- Progettata per il comfort dei tuoi occhi

# In evidenza

## Tre impostazioni di luce (SSDL)

Una singola lampadina sostitutiva che permette di alternare tre diversi livelli di luminosità di luce naturale, il tutto con l'interruttore già presente.

## Plug and Play



Non richiede alcuna ulteriore installazione né un interruttore dimmer. Questa lampada Goccia non è adatta per l'utilizzo con dimmer. Se usata su un dimmer, imposta quest'ultimo con luminosità 100%.

## Progettata per il comfort dei tuoi occhi



È facile capire quanto l'illuminazione intensa possa affaticare gli occhi. La luminosità eccessiva genera riverberi. Se è troppo tenue, si verifica uno sfarfallio. Ora puoi illuminare il tuo mondo con LED soffusi progettati per il comfort degli occhi e creare l'ambiente perfetto per la tua casa.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-2500-2700 K
- Flusso luminoso nominale: 806, 320, 150 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5 s
- Codice colore: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatura di colore correlata (Nom): 2700, 2500, 2200 K
- Effetto stroboscopico: 0,4
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 107,00 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Si
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: WarmGlow, SceneSwitch

**Altre caratteristiche**

- Marchio CE: Sì
- Conformità a RoHS EU: Sì

**Informazioni sulla confezione**

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396300
- Nome prodotto: LEDClassic SSW  
60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

**Assorbimento**

- Fattore di potenza (frazione): 0.5

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60;30;16 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 7,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 8

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 104 mm
- Lunghezza complessiva: 104 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

**Valori stimati**

- Durata nominale: 15.000

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60
- Diametro: 60 mm
- Numero di registrazione EPREL: 739282
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere
- Dimmerabile: No
- Valore di tremolio (PstLM): 0,9
- Frequenza di linea: 50 to 60
- Attacco: E27
- Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi? No

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514263963
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,06 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-09-20  
Versione: 0.304

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.