

# PHILIPS

Faretto PAR16 GU10

LED

3000 K

550 lm

15000 h



8719514308633



## Prova la luce LED di colore bianco caldo

Questa lampadina a LED Philips offre una luce accattivante, ancora più calda, una durata davvero incredibile e un risparmio energetico immediato e significativo. Con la sua originale temperatura del colore, questa lampadina rappresenta la scelta perfetta per un'atmosfera intima.

### Luce di qualità elevata

- Luce energizzante fredda

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un riflettore alogeno

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Fascio da 120° - faretto

# In evidenza

## 3500 K [lampade a LED]



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 3500 K garantendo

un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione di casa e perfetta per rilassarsi.

## Fascio da 120° - faretto [lampade LED]

### Sostituisce i faretti alogeni



Grazie alle sue forme accattivanti, nonché alle dimensioni compatte, questo riflettore LED rappresenta una sorgente di illuminazione contemporanea. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per i riflettori alogeni tradizionali.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore non direzionale
- Attacco: GU10
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 550 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 112 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Si
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Nome prodotto: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0,5
- Tensione: 220-240 V
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 4,9
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 54 mm
- Lunghezza complessiva: 54 mm
- Larghezza complessiva: 50 mm

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1825202

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514308633
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,07 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-09-10  
Versione: 0.226

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)