

PHILIPS

Lampadina candela
40 W B35 E14

LED

2700K

470 lm

15000 h



8719514309821



Lampadina LED all'avanguardia per la casa

Le lampadine smerigliate a forma di candela LED di Philips offrono una luce morbida e diffusa e una durata davvero eccezionale. Grazie a un design puro ed elegante, questa lampadina è perfetta per apparecchi con attacco piccolo (E14).

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per gli apparecchi decorativi
- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

In evidenza

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di

illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Perfette per gli apparecchi decorativi



Lampadine LED oliva Philips con un'illuminazione moderna per l'uso in apparecchi decorativi quali lampadari, ventilatori a soffitto, illuminazione per specchi e lampioni.

Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Candela non direzionale
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514309821
- EOC: 871951430982103
- Nome prodotto: LED 40W B35 E14 WW FR ND 1SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40
- Consumo energetico: 4,9
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 106 mm
- Lunghezza complessiva: 106 mm
- Larghezza complessiva: 35 mm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514309821
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,08 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 3,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:
2026-05-30
Versione: 0.366

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com