

# PHILIPS

Lampadina candela  
40 W P45 E14

LED

2700K

470 lm

15000 h



8719514309845



## Lampadina LED all'avanguardia per la casa

Le lampadine smerigliate a forma di candela LED di Philips offrono una luce morbida e diffusa e una durata davvero eccezionale. Grazie a un design puro ed elegante, questa lampadina è perfetta per apparecchi con attacco piccolo (E14).

### Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfette per gli apparecchi decorativi
- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

# In evidenza

## Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di

illuminazione perfetta per più di 15 anni.

## Perfette per gli apparecchi decorativi



Lampadine LED oliva Philips con un'illuminazione moderna per l'uso in apparecchi decorativi quali lampadari, ventilatori a soffitto, illuminazione per specchi e lampioni.

## Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E14
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Materiale della lampadina: Plastica

## Dimensioni della lampadina

- Altezza: 8,8 cm
- Larghezza: 4,5 cm

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

## Altre caratteristiche

- Efficienza: 95 lm/W

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514309845
- EOC: 871951430984503
- Nome prodotto: LED 40W P45 E14 WW FR ND 1SRT4

#### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Consumo energetico: 4,9 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 8,8 cm

#### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514309845
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,03 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 4,6 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-06-14  
Versione: 0.329

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)