

# PHILIPS

Lampadina candela  
filamento ambra 15 W P45  
E14

LED

1800 K

136 lm

15000 h

Regolabile



8719514315990



## LED all'avanguardia per la casa

Questa lampadina a LED Philips offre una luce accattivante, ancora più calda, una durata davvero incredibile e un risparmio energetico immediato e significativo. Con la sua originale temperatura del colore, questa lampadina rappresenta la scelta perfetta per un'atmosfera intima.

### Luce bianca extra calda a intensità regolabile

- Luce bianca extra calda a intensità regolabile

### Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Bellissima sia accesa che spenta

# In evidenza

## Luce bianca extra calda a intensità regolabile



Offre un'atmosfera calda e accogliente nella tua stanza con luci bianche calde, che possono attenuarsi per creare la tua atmosfera privata.

## Bellissima sia accesa che spenta



"Questa bellissima lampada con filo a vista è bella sia accesa sia spenta e aggiunge un tocco di stile retrò in ogni stanza."

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E14
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 1800 K
- Flusso luminoso nominale: 136 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 818 | CCT of 1800K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 52 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Decorativo

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514315990
- EOC: 871951431599000
- Nome prodotto: LED classic 15W P45 E14 GOLD SP D SRT4

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 15 W
- Consumo energetico: 2,6 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 3

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 80 mm
- Lunghezza complessiva: 80 mm
- Larghezza complessiva: 46 mm

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514315990
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,04 kg
- Altezza: 12,7 cm
- Lunghezza: 5,3 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.298

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)