

PHILIPS

Oliva e Lustre
(dimmerabile)

LED

2,6 W - 15 W

E27

Flame

Regolabile



8719514316010



LED all'avanguardia per la casa

Questa lampadina a LED Philips offre una luce accattivante, ancora più calda, una durata davvero incredibile e un risparmio energetico immediato e significativo. Con la sua originale temperatura del colore, questa lampadina rappresenta la scelta perfetta per un'atmosfera intima.

Illuminazione intelligente di facile utilizzo per una vita quotidiana ancora più pratica

- Luce bianca extra calda a intensità regolabile

Pensata per distinguersi sia accesa che spenta

- Bellissima sia accesa che spenta

In evidenza

Luce bianca extra calda a intensità regolabile



Migliora l'atmosfera della tua casa con una luce bianca extra calda che si attenua facilmente tramite app o comando vocale fino al livello di luminosità desiderato.

Bellissima sia accesa che spenta



"Questa bellissima lampada con filo a vista è bella sia accesa sia spenta e aggiunge un tocco di stile retrò in ogni stanza."

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: Sì
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampada unidirezionale
- Attacco: E27
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 8 cm
- Larghezza: 4,6 cm

Aspetto e finitura

- Materiale: Vetro

Durata

- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 1800 K
- Flusso luminoso nominale: 136 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 818 | CCT of 1800K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Decorativo

Altre caratteristiche

- Efficienza: 52 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514316010
- EOC: 871951431601000
- Nome prodotto: LED classic 15W P45 E27 GOLD SP D SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 2,6 W
- Wattaggio lampada equivalente: 15 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 8 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz

8719514316010



Data di rilascio:
2024-03-13
Versione: 0.202

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com