

# PHILIPS

Lampadina trasparente a filamento 100 W A60 E27

LED

2200 - 2700 K

1521 lm

15000 h

Regolabile



8719514324077

A  
↑  
G D



## Scopri una luce bianca calda LED e regolabile

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda dalla durata di vita elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è l'alternativa perfetta per le tue lampadine smerigliate tradizionali.

### Adotta una soluzione sostenibile

- Fino al 90% di risparmio energetico

### Crea la luce giustaà per la tua casa

- Perfette per l'illuminazione generale

# In evidenza

## Fino al 90% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce.

Risparmia immediatamente oltre il 90% di energia sostituendo le lampade a incandescenza o le lampade alogene esistenti.

## Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Materiale della lampadina: Vetro

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-2700 K
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Codice colore: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 144 lm/W

## Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, WarmGlow

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514324077
- EOC: 871951432407700
- Nome prodotto: LED classic 100W A60 E27 CL WGD90 SRT4

**Consumo energetico**

- Fattore di potenza: 0,9
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): D
- Consumo energetico: 10,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 11

**Dimensioni e peso del prodotto**

- Altezza complessiva: 108 mm
- Lunghezza complessiva: 108 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1109134

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514324077
- Peso netto: 0,03 kg
- Peso lordo: 0,05 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.460

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.