

PHILIPS

Luce a incasso
Planet

Luci da incasso

2200 - 2700 K

Bianco

Regolabile



8719514328594



Quanto più viene
attenuata, più calda è la
luce.

Crea l'atmosfera perfetta con i faretti a incasso Philips LED WarmGlow a intensità regolabile. Quanto più viene attenuata, più calda è la luce.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-2700 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 71 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 33 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,195 kg
- Distanza incasso: 4 mm
- Altezza complessiva: 48 mm
- Lunghezza complessiva: 48 mm
- Larghezza complessiva: 92 mm
- Recessed Ceiling cutout: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 92 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 500
- Colore della luce: 2200-2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 6
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento



Data di rilascio:
2025-09-03
Versione: 0.335

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com