

PHILIPS

Luce a incasso Dive

Luci da incasso

2700K

Nero

Intensità regolabile;
impermeabile



8719514331556



Crea l'ambiente perfetto con una luce a intensità regolabile di alta qualità

Crea l'atmosfera perfetta con i faretti a incasso Philips LED a intensità regolabile. In questo modo, potrai facilmente passare dalla luce brillante di tutti i giorni a tonalità confortevoli. Ideali per il bagno.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 10.000
- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 58 lm/W

Varie

- Appositamente progettata per: Bagno, Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, Impermeabile

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 31 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,114 kg
- Distanza incasso: 15 mm
- Altezza complessiva: 55 mm
- Lunghezza complessiva: 85 mm
- Larghezza complessiva: 85 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 85 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 350
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 5.5
- Codice IP: IP65 | A prova di polvere e spruzzi d'acqua, IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514331556
- Peso netto: 0,12 kg
- Peso lordo: 0,15 kg
- Altezza: 9 cm
- Lunghezza: 7,5 cm
- Larghezza: 10,5 cm



Data di rilascio:
2025-09-03
Versione: 0.300

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com