



## Adria Soffitto 17 W

Regola l'intensità della stanza (senza un dimmer switch) con la plafoniera smart bianca a intensità regolabile WiZ Adria LED. Utilizzala con l'app WiZ o con la tua voce per accendere e spegnere o per attenuare e illuminare la stanza nelle impostazioni Wi-Fi.

## PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Bianca fredda
- Dimensioni: Ø320
- IP20/Plastica/Bianco




#### Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



#### Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



#### Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e seleziona in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



#### Illumina con luce bianca brillante e fredda

Illumina la tua casa con una luce bianca fredda energizzante. Una luce intelligente che semplicemente si adatta alle tue attività quotidiane.



#### Regola le luci intelligenti anche senza un dimmer

Regola semplicemente le luci sul livello di luminosità che preferisci utilizzando lo smartphone, l'accessorio di controllo WiZ o la tua voce. Non è necessario installare un dimmer costoso.



#### Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.



# SPECIFICHE TECNICHE

## CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno  
Dimmerabile: Sì

## ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca  
Materiale: Metallo Plastica

## DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno  
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%  
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000  
Durata nominale: 15.000

## FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì  
LED integrato: Sì  
Telecomando incluso: No

## CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): ≥80  
Temperatura del colore: 4000 K  
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2  
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100 lm/W

## VARIE

Appositamente progettata per:  
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

## ALTRÉ CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 143 mA

## CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5  
Tensione: 220-240 V

## DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 0,45 kg  
Altezza complessiva: 68 mm

## SERVICE

Garanzia: 2 anni

## SPECIFICHE TECNICHE

Diametro: 320 mm  
Emissione in lumen totale  
apparecchiatura: 1700  
Colore della luce: 4000  
Completo di lampada wattaggio: 17  
Codice IP: IP20 | Anti manomissione  
Classe di protezione: Classe I - Messa a terra

## SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Periodo di supporto definito:  
Minimum of 60 months after introduction date  
Numero massimo di accessori: 9999  
Protocollo di comunicazione:  
Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

## DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514338074  
Peso netto: 0,42 kg  
Peso lordo: 0,64 kg  
Altezza: 35,2 cm  
Lunghezza: 7,2 cm  
Larghezza: 35,2 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.