

PHILIPS

Lampadina a filamento
trasparente 7 W (Eq. 60 W)
A60 E27

Smart LED

Luce bianca regolabile

Vetro

Semplice plug and play


Controllo con la voce o l'app

WiZ



8719514371989

A ↑ E
G



Puoi scegliere tra luce bianca calda o fredda

Ottieni una luce smart dall'aspetto vintage con la lampadina LED Philips intelligente a filamento con attacco E27 che offre una luce bianca calda o fredda. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

Configurazione facile

- Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.

Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Controllo vocale con Assistente Google, Alexa o i collegamenti Siri.

Funzioni intelligenti

- Regolazione intelligente tramite app, voce o dimmer
- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Monitoraggio energetico

Modalità luce

- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate
- Scene personalizzate con modalità di luci dinamiche preimpostate.

In evidenza

Semplice plug and play

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi

Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrà più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Controllo vocale

Controlla le tue luci solo utilizzando la tua voce e Assistente Google, Amazon Alexa o i collegamenti Siri. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità, cambiare il colore e impostare scene di luce personalizzate.

Regolazione intelligente

Regola il livello di luminosità delle tue luci tramite smartphone, WiZmote o comando vocale. Senza bisogno di installare un dimmer.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Monitoraggio energetico

L'app WiZ registra il consumo energetico delle tue luci. Visualizza il tuo report settimanale o giornaliero e pianifica l'illuminazione per ottimizzare il consumo energetico a casa.

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Scenari personalizzati

Combina le modalità di luce bianca e di altri colori per creare l'atmosfera luminosa perfetta per i vari momenti della giornata. Salva la combinazione e riproducila in qualsiasi momento tramite app, WiZmote o comando vocale.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Trasparente
- Dimmerabile: Sì
- Finitura lampadina: Trasparente

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,042 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥90
- Temperatura del colore: 2700–6500 K
- Luce colorata: Luce bianca regolabile
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514371989
- EOC: 871951437198900
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60
E27 927-65 CL 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 7 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 106 mm
- Lunghezza complessiva: 106 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 7 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1901121

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
- Numero massimo di accessori: 9999
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514371989
- Peso netto: 0,04 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.177

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com