

PHILIPS

Lampadina 8 W
(Eq. 60 W) A60 B22

LED intelligente

Tinta unita

Plastica

Semplice plug and play

Controllo con la voce o l'app
WiZ



8719514372481



Luce colorata che rispecchia il tuo stato d'animo

Ottieni tantissime tonalità di luce nei tuoi ambienti interni con una lampadina smart colorata LED Philips smart con attacco B22. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

Configurazione facile

- Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.

Controllo smart

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Controllo vocale con Assistente Google, Alexa o i collegamenti Siri.

Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Funzionalità benessere preimpostate

Modalità luce

- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate
- Milioni di modalità di colori e luci dinamiche
- Scene personalizzate con modalità di luci dinamiche preimpostate.

In evidenza

Semplice plug and play

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi

Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrai più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Controllo vocale

Controlla le tue luci solo utilizzando la tua voce e Assistente Google, Amazon Alexa o i collegamenti Siri. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità, cambiare il colore e impostare scene di luce personalizzate.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Funzionalità benessere preimpostate

Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Milioni di modalità di colori e luci dinamiche

Scegli all'interno di una palette di milioni di colori per creare un'atmosfera incredibile a casa tua. Osserva le piccole differenze con cui i nostri effetti luminosi dinamici accendono il tuo ambiente

Scenari personalizzati

Combina le modalità di luce bianca e di altri colori per creare l'atmosfera luminosa perfetta per i vari momenti della giornata. Salva la combinazione e riproducila in qualsiasi momento tramite app, WiZmote o comando vocale.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: Con regolazioni specifiche
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A60
- Attacco: B22
- Tecnologia: Wi-Fi Smart
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 12 cm
- Peso: 0,065 kg
- Larghezza: 6 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 25.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 922-965 | CCT of 2200K-6500K(RGB)

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 70 mA
- Efficienza: 100 lm/W

Dimensioni e peso della confezione

- Peso netto: 0,063 kg

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514372481
- EOC: 871951437248100
- Nome prodotto: PHI WFB 60W A60 B22 922-65 RGB 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.51
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 8 W
- Wattaggio lampada equivalente: 60 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): F

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 12 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 25.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Potenza nominale: 8 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 584.526

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514372481
- Peso lordo: 0,120 g
- Altezza: 16,000
- Lunghezza: 7,000
- Larghezza: 7,000
- Numero del materiale (12NC): 929002383821



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.300

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com