

PHILIPS

Lampadina 13 W
(Eq.100 W) A67 E27

Smart LED

Tinta unita

Plastica

Semplice plug and play

Controllo con la voce o l'app

WiZ



8719514372542

A
↑
G E



Luce colorata che rispecchia il tuo stato d'animo

La lampadina LED Philips smart con attacco A67 offre un'ampia gamma di luce a elevata emissione di lumen per gli apparecchi tradizionali della tua casa. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

Configurazione facile

- Semplice plug and play. Funziona con il Wi-Fi esistente.

Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Controllo vocale con Assistente Google, Alexa o i collegamenti Siri.

Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni
- Funzionalità benessere preimpostate

Modalità luce

- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate
- Milioni di modalità di colori e luci dinamiche
- Scene personalizzate con modalità di luci dinamiche preimpostate.

In evidenza

Semplice plug and play

WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi

Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrà più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Controllo vocale

Controlla le tue luci solo utilizzando la tua voce e Assistente Google, Amazon Alexa o i collegamenti Siri. Semplici comandi vocali ti consentono di accendere e spegnere le luci, diminuire o aumentare la luminosità, cambiare il colore e impostare scene di luce personalizzate.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Funzionalità benessere preimpostate

Usa le funzioni di benessere preimpostate nell'app WiZ per goderti lo schema d'illuminazione più adatto al tuo ritmo durante il giorno. WiZ fornirà luce diurna quando hai bisogno di energia e concentrazione e passa dolcemente al bianco più caldo per aiutarti a rilassarti e dormire meglio.

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Milioni di modalità di colori e luci dinamiche

Scegli all'interno di una paletta di milioni di colori per creare un'atmosfera incredibile a casa tua. Osserva le piccole differenze con cui i nostri effetti luminosi dinamici accendono il tuo ambiente

Scenari personalizzati

Combina le modalità di luce bianca e di altri colori per creare l'atmosfera luminosa perfetta per i vari momenti della giornata. Salva la combinazione e riproducila in qualsiasi momento tramite app, WiZmote o comando vocale.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A67
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Dimmerabile: Sì
- Finitura lampadina: Smerigliata

Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,108 kg

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥90
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 117 lm/W

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 110 mA

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514372542
- EOC: 871951437254200
- Nome prodotto: PHI WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.55
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 100 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 13 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 13

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 142 mm
- Lunghezza complessiva: 142 mm
- Larghezza complessiva: 77 mm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Potenza nominale: 13 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Numero di registrazione EPREL: 1901115

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
- Numero massimo di accessori: 9999
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.166

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com