

# PHILIPS

Palo da terra/Luce per  
vialetti Utrecht 20 W E27,  
lampadina non inclusa

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

Lampadina non inclusa

Antracite

Impermeabile

8719514417533



## Rendi unico il tuo fantastico giardino

Questa lampada per esterno Philips Utrecht ha un design elegante in acciaio inossidabile. Crea una luce soffusa in diffusione per il tuo giardino e ravviva l'atmosfera nelle zone di socializzazione grazie alla sua illuminazione di alta qualità.

### Facilità d'uso

- Lampadina non inclusa

### Aggiungi design al tuo giardino

- Scegli i pali da terra per esterni

### Di prima qualità

- Acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

### Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

# In evidenza

## Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.


## Scegli i pali da terra per esterni

Sfrutta al meglio i tuoi spazi esterni con questo palo da terra, perfetto per illuminare il tuo giardino, i lati del tuo terrazzo o per mettere in evidenza vialetti e sentieri.

## Acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e durevole, per illuminare il tuo giardino molto a lungo. È realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Acciaio inossidabile

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Perfetta per creare atmosfera: No
- Perfetta per montaggio verticale e orizzontale: Sì
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: No
- Ideale per il montaggio a soffitto/pavimento: No
- Perfetta per l'installazione a parete o a soffitto: No
- Parte superiore angolabile (sinistra-destra): No
- Portatile: No
- Alimentatore incluso: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Presa per il Regno Unito inclusa: No
- Carica tramite USB: No
- Luce bianca calda: No
- Impermeabili: Sì
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 0

#### Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra/Luci per vialetti
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,48 kg
- Altezza: 45 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 12 cm

#### Service

- Garanzia: 2 anni

#### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 0 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 0
- Colore della luce: 2700
- LED: No
- Attacco: E27
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417533
- Peso netto: 0,48 kg
- Peso lordo: 0,62 kg
- Altezza: 46 cm
- Lunghezza: 13 cm
- Larghezza: 13 cm



Data di rilascio:  
2025-02-26  
Versione: 0.400

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)