PHILIPS

Palo da terra/Luce per vialetti Utrecht 20 W E27, lampadina non inclusa

Apparecchi per illuminazione da esterni

Lampadina non inclusa

Antracite

Impermeabile

8719514417533

Rendi unico il tuo fantastico giardino

Questa lampada per esterno Philips Utrecht ha un design elegante in acciaio inossidabile. Crea una luce soffusa in diffusione per il tuo giardino e ravviva l'atmosfera nelle zone di socializzazione grazie alla sua illuminazione di alta qualità.

Facilità d'uso
- Lampadina non inclusa

Aggiungi design al tuo giardino
- Scegli i pali da terra per esterni

Di prima qualità
- Acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Progettati per esterni
- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8719514417533

In evidenza

Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

Scegli i pali da terra per esterni

Sfrutta al meglio i tuo spazi esterni con questo palo da terra, perfetto per illuminare il tuo giardino, i lati del tuo terrazzo o per mettere in evidenza vialetti e sentieri.

Acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e durevole, per illuminare il tuo giardino molto a lungo. È realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Specifiche

Aspetto e finitura
- Colore: Antracite
- Materiale: Acciaio inossidabile

Durata
- Durata nominale: 0

Informazioni ambientali
- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso
- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Perfetta per creare atmosfera: No
- Perfetta per montaggio verticale e orizzontale: Sì
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: No
- Ideale per il montaggio a soffitto/pavimento: No
- Perfetta per l'installazione a parete o a soffitto: No
- Parte superiore angolabile (sinistra-destra): No
- Portatile: No
- Alimentatore incluso: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Presa per il Regno Unito inclusa: No
- Carica tramite USB: No
- Luce bianca calda: No
- Impermeabili: Sì
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No

Zona giardino
- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce
- Indice di resa cromatica (CRI): >60

Varie
- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra/Luci per vialetti
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto
- Peso netto: 0,48 kg
- Altezza: 45 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 12 cm

Service
- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 0
- Colore della luce: 2700
- Attacco: E27
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì

Dimensioni e peso della confezione
- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417533
- Peso netto: 0,48 kg
- Peso lordo: 0,62 kg
- Altezza: 46 cm
- Lunghezza: 13 cm
- Larghezza: 13 cm

Data di rilascio:
2025-06-10
Versione: 0.400

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com