

# PHILIPS

Palo da terra Utrecht 20 W  
E27, lampadina non  
inclusa

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

Lampadina non inclusa

Antracite

Impermeabile

8719514417557



## Rendi unico il tuo fantastico giardino

Questo palo da terra per esterno Philips Utrecht ha un design elegante in acciaio inossidabile. Crea una luce soffusa in diffusione per il tuo giardino e ravviva l'atmosfera nelle zone di socializzazione grazie alla sua illuminazione di alta qualità.

### Facilità d'uso

- Lampadina non inclusa

### Aggiungi design al tuo giardino

- Scegli i pali da terra per esterni

### Di prima qualità

- Acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

### Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

# In evidenza

## Lampadina non inclusa

Questo apparecchio per illuminazione viene fornito senza lampadina, consentendoti di scegliere l'emissione luminosa più adatta all'ambiente e al tuo gusto personale. La scelta di una lampadina LED Philips ti garantirà un'emissione luminosa di qualità elevata e di lunga durata.

## Scegli i pali da terra per esterni

Sfrutta al meglio i tuoi spazi esterni con questo palo da terra, perfetto per illuminare il tuo giardino, i lati del tuo terrazzo o per mettere in evidenza vialetti e sentieri.

## Acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e durevole, per illuminare il tuo giardino molto a lungo. È realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

## Durata

- Durata nominale: 0

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Perfetta per creare atmosfera: No
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: No
- Portatile: No
- Alimentatore incluso: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Carica tramite USB: No
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No
- Tipo di spinotto: Nessuna spina

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): >60
- Temperatura del colore: 2700 K

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

#### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,76 kg
- Altezza complessiva: 800 mm
- Lunghezza complessiva: 120 mm
- Larghezza complessiva: 120 mm

#### Service

- Garanzia: 2 anni

#### Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 0
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Attacco: E27
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Opzioni di montaggio: A incasso

#### Lampadina

- Software aggiornabile: No

#### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

#### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417557
- Peso netto: 0,76 kg
- Peso lordo: 0,93 kg
- Altezza: 81 cm
- Lunghezza: 13 cm
- Larghezza: 13 cm



Data di rilascio:  
2026-06-13  
Versione: 0.406

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)