

# PHILIPS

Applique Python  
6 W

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

2700K

Antracite

Impermeabile

8719514417595



## Rendi unico il tuo fantastico giardino

La lampada a parete cilindrica Philips Calgary in antracite conferisce un tocco moderno alla tua parete. Illumina il tuo ingresso con una luce calda e diffusa.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

### **Luce LED all'avanguardia**

- 5 anni di garanzia sul sistema LED
- Luce LED di qualità elevata

### **Di prima qualità**

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

### **Progettati per esterni**

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

### **Caratteristiche speciali**

- Sensore di movimento e crepuscolo-alba integrato

### **Luce di qualità elevata**

- Luce bianca calda 2700 K

# In evidenza

**Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore**



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

**5 anni di garanzia sul sistema LED**



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

**Luce LED di qualità elevata**



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

**Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici**



Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

**IP44: adatto a ogni condizione climatica**



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

**Sensore di movimento e crepuscolo-alba integrato**



Con un sensore di movimento integrato, queste luci ti accolgono automaticamente quando torni a casa dopo il tramonto o si accendono quando arrivano persone. L'esclusiva funzione crepuscolo-alba accende automaticamente le luci quando scende il buio, il che la rende perfetta per le lunghe serate estive o per garantire la tua sicurezza.

**Luce bianca calda 2700 K**



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

## Durata

- Durata nominale: 25.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Perfetta per creare atmosfera: No
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: No
- Portatile: No
- Alimentatore incluso: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Carica tramite USB: No
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No
- Tipo di spinotto: Nessuna spina

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

### Consumo energetico

- Consumo energetico: 6

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,42 kg
- Altezza complessiva: 215 mm
- Lunghezza complessiva: 171 mm
- Larghezza complessiva: 84 mm

### Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 450
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca calda
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Opzioni di montaggio: Parete

### Lampadina

- Software aggiornabile: No

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417595
- Peso netto: 0,42 kg
- Peso lordo: 0,51 kg
- Altezza: 23 cm
- Lunghezza: 9,5 cm
- Larghezza: 18 cm



Data di rilascio:  
2026-05-30  
Versione: 0.297

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.