

PHILIPS

Applique Splay 12 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

4000 K

Antracite

Sensore; impermeabile

8719514417731



Illumina automaticamente il tuo ingresso

La lampada a parete cilindrica Philips Calgary in acciaio inossidabile lucido conferisce un tocco moderno alla tua parete. Illumina il tuo ingresso con una luce calda e diffusa. È dotata di un sensore di movimento che la fa accendere automaticamente al passaggio di una persona.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

Aggiungi design al tuo giardino

- Illuminazione moderna per esterni

Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

Di prima qualità

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

8719514417731

Caratteristiche speciali

- Sensore di movimento e crepuscolo-alba integrato
- Illuminazione potente

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda 4000K

In evidenza

Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

Illuminazione moderna per esterni

Lo stile moderno, elegante, accattivante e minimalista della linea d'illuminazione per esterni Philips rappresenta il modo migliore per decorare con la luce giardini, viali e spazi esterni.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici



Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Sensore di movimento e crepuscolo-alba integrato



Con un sensore di movimento integrato, queste luci ti accolgono automaticamente quando torni a casa dopo il tramonto o si accendono quando arrivano persone. L'esclusiva funzione crepuscolo-alba accende automaticamente le luci quando scende il buio, il che la rende perfetta per le lunghe serate estive o per garantire la tua sicurezza.

Illuminazione potente

Questo apparecchio per illuminazione Philips da esterni offre una luce potente. Un intenso fascio di luce illuminerà il tuo giardino o il tuo terrazzo.

Luce bianca fredda 4000K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca fredda a 4000 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: Sì
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: Sì
- Sensore di movimento: Sì
- Perfetta per creare atmosfera: No
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: No
- Portatile: No
- Alimentatore incluso: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Carica tramite USB: No
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No
- Tipo di spinotto: Nessuna spina

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Sensore, Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 12

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,66 kg
- Altezza complessiva: 240 mm
- Lunghezza complessiva: 80 mm
- Larghezza complessiva: 160 mm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1200
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca fredda
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Opzioni di montaggio: Parete

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417731
- Peso netto: 0,66 kg
- Peso lordo: 0,74 kg
- Altezza: 30 cm
- Lunghezza: 10 cm
- Larghezza: 12 cm



Data di rilascio:
2026-05-30
Versione: 0.386

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com