

# PHILIPS

## Plafoniera Doris 6 W

Apparecchi per illuminazione da esterni

2700K

Nero

Impermeabile



8719514417878



## Crea il tuo stile con la luce

La lampada Philips Oslo in acciaio inossidabile conferisce un tocco moderno alla tua parete. Una luce calda, elegante e di alta qualità illumina il tuo ingresso.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

### **Luce LED all'avanguardia**

- Luce LED di qualità elevata

### **Di prima qualità**

- Materiali di alta qualità

### **Progettati per esterni**

- IP54: adatto a ogni condizione climatica

### **Luce di qualità elevata**

- Luce bianca calda 2700 K

# In evidenza

**Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore**



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 15.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

**Luce LED di qualità elevata**



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

**Materiali di alta qualità**




Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

**IP54: adatto a ogni condizione climatica**

Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP54 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

**Luce bianca calda 2700 K**



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce calda e rilassante a 2700 K.

## Specifiche

### Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo, Plastica

### Durata

- Durata nominale: 15.000

### Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Montaggio click!FIX: Sì
- compatibile con tutti i dimmer: No
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: Sì
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Portatile: No
- Telecomando incluso: No
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Carica tramite USB: No
- Luce bianca calda: Sì
- Elemento centrale: No
- Tipo di spinotto: No plug

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,26 kg
- Altezza complessiva: 70 mm
- Lunghezza complessiva: 220 mm
- Larghezza complessiva: 220 mm

## Service

- Garanzia: 5 anni

## Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 600
- Colore della luce: 2700
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Codice IP: IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere e gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417878
- Peso netto: 0,26 kg
- Peso lordo: 0,53 kg
- Altezza: 28 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Larghezza: 28 cm



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.293

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)