

PHILIPS

Plafoniera Doris 6 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni


4000 K

Bianco

Impermeabile



8719514417939



Crea il tuo stile con la luce

La lampada Philips Oslo in antracite conferisce un tocco moderno alla tua parete. Una luce calda, elegante e di alta qualità illumina il tuo ingresso.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore

Luce LED all'avanguardia

- Luce LED di qualità elevata

Di prima qualità

- Materiali di alta qualità

Progettati per esterni

- IP54: adatto a ogni condizione climatica

Luce di qualità elevata

- Luce bianca fredda 4000K

In evidenza

Durata ultra prolungata fino a 15.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 15.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

Luce LED di qualità elevata



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

Materiali di alta qualità




Questa lampada per esterni Philips è costituita da materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che è resistente a macchie e corrosione in tutte le condizioni atmosferiche.

IP54: adatto a ogni condizione climatica

Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP54 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Luce bianca fredda 4000K



Sapevi che diverse tonalità di luce bianca sono identificate da diverse temperature di colore, misurate in Kelvin (K)? Temperature di colore più basse producono una luce bianca calda e accogliente, mentre temperature di colore più elevate producono una luce bianca fredda e più energizzante. Questo apparecchio per illuminazione produce una luce bianca fredda a 4000 K.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Montaggio click!FIX: Sì
- compatibile con tutti i dimmer: No
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: Sì
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Portatile: No
- Telecomando incluso: No
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Carica tramite USB: No
- Elemento centrale: No
- Tipo di spinotto: Nessuna spina

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Consumo energetico

- Consumo energetico: 6

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,26 kg
- Altezza complessiva: 70 mm
- Lunghezza complessiva: 220 mm
- Larghezza complessiva: 220 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 640
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca fredda
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Codice IP: IP54
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417939
- Peso netto: 0,26 kg
- Peso lordo: 0,53 kg
- Altezza: 28 cm
- Lunghezza: 9 cm
- Larghezza: 28 cm



Data di rilascio:
2026-07-01
Versione: 0.289

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com