

PHILIPS

Plafoniera
Superslim 15 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

2700K

Bianco

SceneSwitch; impermeabile



8719514417953



Un apparecchio, il tuo interruttore e tre impostazioni di luce.

Crea l'atmosfera giusta cambiando la luminosità. La plafoniera LED Philips SceneSwitch ti consente di alternare facilmente tre impostazioni di luminosità perfette per ogni momento. Non sono richiesti dimmer o installazioni aggiuntive. Tutto ciò che devi fare è premere il tuo interruttore.

Effetto luminoso

- Fornisce una luce bianca brillante

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Risparmio energetico
- Philips offre una garanzia di 5 anni sul driver e sul modulo LED

Aggiungi design al tuo giardino

- Scegli le plafoniere per esterni

Progettata per il tuo giardino

- IP54 - Adatta ad ogni condizione climatica (illuminazione per esterni)

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità

In evidenza

Qualità della luce superiore Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips a risparmio energetico consente di risparmiare sulla bolletta preservando allo stesso tempo l'ambiente.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni per questa lampada, Philips offre una garanzia di 5 anni sul sistema LED, ovvero sul driver e sul modulo LED all'interno della lampada.

Scegli le plafoniere

Valorizza il tuo spazio esterno con questa plafoniera, perfetta per illuminare la porta di casa o il terrazzo.

IP54 - Adatta ad ogni condizione climatica (illuminazione per esterni)

Rigorosamente testata per assicurare la resistenza all'acqua, questa lampada per esterni Philips è appositamente ideata per gli ambienti umidi. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada per esterni è stata progettata in conformità allo standard IP54: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'esterno.

Materiali di alta qualità

Questa lampada è paragonabile a una scultura costituita da strati di materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che migliorerà la tua casa per molti anni a venire.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Dimmerabile: Sì

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Durata nominale: 20.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Montaggio click!FIX: Sì
- compatibile con tutti i dimmer: No
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: Sì
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Portatile: No
- Telecomando incluso: No
- Ruotabile in qualsiasi direzione: No
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): No
- Presa per il Regno Unito inclusa: No
- Carica tramite USB: No
- Luce bianca calda: Sì
- Impermeabili: Sì
- Elemento centrale: Sì

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: SceneSwitch, Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,47 kg
- Altezza: 2,3 cm
- Lunghezza: 25 cm
- Larghezza: 25 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1300
- Colore della luce: 2700
- Classe energetica della sorgente luminosa: E
- Codice IP: IP54
- Classe di protezione: Classe II
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514417953
- Peso netto: 0,47 kg
- Peso lordo: 0,54 kg
- Altezza: 25 cm
- Lunghezza: 2,8 cm
- Larghezza: 24,5 cm



Data di rilascio:
2025-06-10
Versione: 0.273

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com