

# PHILIPS

Plafoniera Mauve 16  
W

Lampade da soffitto

2700K

Bianco

Sensore



8719514431843



## Lampada con sensore di movimento per praticità e maggiore risparmio energetico

Maggiore praticità e risparmio energetico al tempo stesso. La plafoniera Philips LED con rilevamento di movimento può essere accesa e spenta facilmente tramite un sensore, quindi potrai entrare o uscire dalle stanze senza utilizzare l'interruttore. L'ampia portata del rilevamento e la tecnologia LED istantanea fanno sì che la tua casa sia illuminata solo quando è necessario.

### Facile da usare

- Grazie al sensore di movimento automatico incorporato, questo apparecchio per illuminazione si accende automaticamente al passaggio delle persone.
- Facile installazione

### Durata

- Risparmio energetico

# In evidenza

## Sensore di movimento integrato

### Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio

d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

## Risparmio energetico

Risparmia energia con vantaggi economici e ambientali.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 15.000

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Garage
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Sensore

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 140 mA
- Efficienza: 106 lm/W

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,5 kg
- Altezza: 7,2 cm
- Lunghezza: 32 cm
- Larghezza: 32 cm

## Service

- Garanzia: 5 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Diametro: 320 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1700
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- LED: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 16
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514431843
- Peso netto: 0,48 kg
- Peso lordo: 0,79 kg
- Altezza: 34,2 cm
- Lunghezza: 8,2 cm
- Larghezza: 34,2 cm
- Codice materiale (12NC): 929003195801



Data di rilascio:  
2024-07-25  
Versione: 0.253

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)