

PHILIPS

Faretto a soffitto/
parete Runner 3x

Faretti da soffitto/parete

Lampadina non inclusa

Nero

ClickFix

8719514435339



Per vivere con gioia ogni momento

Questo faretto dallo stile industriale è piccolo, sottile e semplice, per questo si adatta in modo impeccabile agli interni moderni. Il corpo in alluminio nero si integra perfettamente con la sorgente luminosa. Uno straordinario prodotto decorativo con una sorgente luminosa rotante.

Crea il giusto abbinamento per interni

- Design elegante e moderno

Caratteristiche speciali

- Luce spot regolabile
- Nero elegante

Ideale per il soggiorno e per la camera da letto

- Materiali di alta qualità

In evidenza

Fascino contemporaneo Luce spot regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore dello spot.

Nero elegante

Elegante e senza tempo, il colore nero ha l'intensità dell'ebano.

Materiali di alta qualità

Questa lampada è paragonabile a una scultura costituita da strati di materiali di alta qualità con finitura superiore. Ciò garantisce un prodotto solido e di lunga durata che migliorerà la tua casa per molti anni a venire.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: No
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: No
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Perfetta per creare atmosfera: Sì
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: Sì
- Portatile: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: Sì
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): Manual
- Carica tramite USB: No
- Luce bianca calda: No
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No
- Tipo di spinotto: No plug

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti da soffitto/parete
- Caratteristiche aggiuntive: ClickFix

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1 kg
- Altezza complessiva: 109 mm
- Lunghezza complessiva: 480 mm
- Larghezza complessiva: 90 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: -
- Tensione di rete: AC 220-240
- Attacco: GU10
- Completo di lampada wattaggio: 20W
- Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 20
- Codice IP: IP20 | Anti manomissione
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 3

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514435339
- Peso netto: 1 kg
- Peso lordo: 1,14 kg
- Altezza: 49,1 cm
- Lunghezza: 10,2 cm
- Larghezza: 10,9 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.411

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com