

PHILIPS

Faretto a soffitto/
parete Star

Faretti da soffitto/parete

2700K

Nero

Intensità regolabile; ClickFix

8719514435377



Valorizza la tua casa con la luce

Questo faretto LED Philips myLiving Star esprime un'eleganza senza tempo con il suo piedistallo cromato e il corpo nero verniciato a polvere. Con questo faretto LED dimmerabile Philips puoi attenuare delicatamente la luce fino al livello giusto, da una luce brillante per le attività quotidiane fino a una luce soft per rilassarti.

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Compatibile con tutti i dimmer da parete
- Luce LED di qualità elevata

Luce LED all'avanguardia

- Luce bianca calda

Caratteristiche speciali

- Luce spot regolabile

L'illuminazione per i tuoi desideri e la tua tranquillità

- Durata della lampada fino a 30 anni
- Garanzia 5 anni per la tua tranquillità

In evidenza

Compatibile con tutti i dimmer da parete



Regola l'intensità luminosa di questa lampada Philips utilizzando un dimmer da parete (non incluso) per creare l'atmosfera giusta nella stanza, mettere in evidenza una caratteristica o un oggetto in casa e molto altro.

Luce bianca calda



Questa luce utilizza la più avanzata tecnologia di illuminazione sviluppata da Philips grazie ai nuovi LED a luce bianca calda ad alta potenza, che forniscono un fascio di luce con una temperatura di colore di 2700 gradi Kelvin.

Durata fino a 30 anni

Le luci LED durano più a lungo, evitandovi la seccatura di frequenti sostituzioni della vostra fonte luminosa. Ciò riduce in modo significativo i rifiuti, ma consente anche un risparmio economico a lungo termine.

5 anni di garanzia

Tutti i nostri faretto sono costruiti per durare nel tempo. Vengono forniti con una garanzia completa di 5 anni sul prodotto completo, garantendo un'illuminazione duratura ogni giorno.

Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

Luce spot regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore dello spot.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 30.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: Sì
- Anti ruggine, anti polvere: No
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Perfetta per creare atmosfera: Sì
- Perfetta per montaggio verticale e orizzontale: Sì
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: Sì
- Ideale per il montaggio a soffitto/pavimento: Sì
- Perfetta per l'installazione a parete o a soffitto: Sì
- Parte superiore angolabile (sinistra-destra): No
- Portatile: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: Sì
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): Sì
- Presa per il Regno Unito inclusa: No
- Carica tramite USB: No
- Luce bianca calda: Sì
- Impermeabili: No
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 45 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Cucina, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretti da soffitto/parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, ClickFix

Altre caratteristiche

- Efficienza: 110 lm/W

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,28 kg
- Lunghezza cavo: 220 m
- Altezza: 8,2 cm
- Altezza minima: 82 cm
- Lunghezza: 11,8 cm
- Larghezza: 6 cm

Service

- Garanzia: 5 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 30.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 500
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 4.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1



Data di rilascio:
2025-03-31
Versione: 0.381

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com