

# PHILIPS

Faretto a soffitto/  
parete Star 4x

Faretti da soffitto/parete


2700K

Nero

Intensità regolabile; ClickFix



8719514435438



## Valorizza la tua casa con la luce

Questo faretto LED Philips myLiving Star esprime un'eleganza senza tempo con il suo piedistallo cromato e il corpo nero verniciato a polvere. Con questo faretto LED dimmerabile Philips puoi attenuare delicatamente la luce fino al livello giusto, da una luce brillante per le attività quotidiane fino a una luce soft per rilassarti.

### **Illumina nel rispetto dell'ambiente**

- Compatibile con tutti i dimmer da parete
- Luce LED di qualità elevata

### **Luce LED all'avanguardia**

- Luce bianca calda

### **Caratteristiche speciali**


- Luce spot regolabile

### **L'illuminazione per i tuoi desideri e la tua tranquillità**

- Durata della lampada fino a 30 anni
- Garanzia 5 anni per la tua tranquillità

# In evidenza

## Compatibile con tutti i dimmer da parete



Regola l'intensità luminosa di questa lampada Philips utilizzando un dimmer da parete (non incluso) per creare l'atmosfera giusta nella stanza, mettere in evidenza una caratteristica o un oggetto in casa e molto altro.

## Luce LED di qualità elevata



La tecnologia LED, integrata in questa lampada Philips, è una soluzione sviluppata esclusivamente da Philips. Con un'accensione immediata, offre una luminosità ottimale, riempiendo la tua casa con colori vivi.

## Luce bianca calda



Questa luce utilizza la più avanzata tecnologia di illuminazione sviluppata da Philips grazie ai nuovi LED a luce bianca calda ad alta potenza, che forniscono un fascio di luce con una temperatura di colore di 2700 gradi Kelvin.

## Luce spot regolabile



Consente di dirigere la luce dove si desidera, semplicemente regolando, ruotando o inclinando la parte superiore dello spot.

## Durata fino a 30 anni

Le luci LED durano più a lungo, evitandovi la seccatura di frequenti sostituzioni della vostra fonte luminosa. Ciò riduce in modo significativo i rifiuti, ma consente anche un risparmio economico a lungo termine.

## 5 anni di garanzia

Tutti i nostri faretto sono costruiti per durare nel tempo. Vengono forniti con una garanzia completa di 5 anni sul prodotto completo, garantendo un'illuminazione duratura ogni giorno.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 30.000

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Altezza regolabile: No
- Luce spot regolabile: Sì
- Anti ruggine, anti polvere: No
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Montaggio click!FIX: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Fasci luminosi ben definiti: No
- Dimmerabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- FFP - Frustration Free Pack: No
- Completamente resistente alle intemperie: No
- LED integrato: Sì
- Sensore crepuscolare e di movimento: No
- Sensore di movimento: No
- Perfetta per creare atmosfera: Sì
- Perfetta per montaggio verticale e orizzontale: Sì
- Perfetta per un'illuminazione orientabile: Sì
- Ideale per il montaggio a soffitto/pavimento: Sì
- Perfetta per l'installazione a parete o a soffitto: Sì
- Parte superiore angolabile (sinistra-destra): No
- Portatile: No
- Custodia di protezione inclusa: No
- Telecomando incluso: No
- Materiali resistenti e di elevata qualità: Sì
- Ruotabile in qualsiasi direzione: Sì
- Energia solare: No
- Parte superiore inclinabile (su-giù): Sì
- Presa per il Regno Unito inclusa: No
- Carica tramite USB: Sì
- Luce bianca calda: Sì
- Impermeabili: No
- Elemento centrale: No
- Elemento centrale: No

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 45 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80

### Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio, Corridoio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Faretto da soffitto/parete
- EyeComfort: Sì
- Caratteristiche aggiuntive: Dimmerabile, ClickFix

### Altre caratteristiche

- Efficienza: 110 lm/W

### Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 1,09 kg
- Lunghezza cavo: 1.120 m
- Altezza: 8,2 cm
- Altezza minima: 82 cm
- Lunghezza: 56 cm
- Larghezza: 6 cm

### Service

- Garanzia: 5 anni

### Specifiche tecniche

- Durata fino a: 30.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2000
- Colore della luce: 2700
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: Sì
- LED: Sì
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Completo di lampada wattaggio: 18
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe I
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 4



Data di rilascio:  
2025-03-31  
Versione: 0.262

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.