

PHILIPS

Lampadina candela
trasparente a filamento 40
W B35 E14

Ultra efficiente

3000 K

485 lm

50000 h



8719514435759



Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine tradizionali.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Progettato per una maggiore durata e un maggiore risparmio energetico

- Lampada di lunga durata: fino a 50 anni

In evidenza

Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Lampada di lunga durata: fino a 50 anni



Evita il fastidio di dover sostituire le lampadine di frequente. Con una durata fino a 50.000 ore, i nostri LED UltraEfficient durano 3,5 volte più a

lungo rispetto ai LED Philips standard, consentendoti di godere di una soluzione luminosa perfetta per oltre 50 anni.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Candela non direzionale
- Attacco: E14
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 12,5 cm
- Larghezza: 3,5 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 50.000 ore

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltrilo secondo le normative locali e non smaltrilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 3000 K
- Flusso luminoso nominale: 485 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 830 | CCT of 3000K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: UltraEfficient, EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 210 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514435759
- EOC: 871951443575900
- Nome prodotto: LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE SRT4

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.35
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 2,3 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): A

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 12,5 cm

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1370032



Data di rilascio:
2025-04-17
Versione: 0.413

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com