

PHILIPS

Lampadina 18,5 W
(Eq.150 W) A80 E27

Smart LED

A colori

Plastica

Semplice plug and play

Controllo con la voce o l'app
WiZ



8719514437319



Luce colorata che rispecchia il tuo stato d'animo

Porta una luce colorata a qualsiasi lampada o apparecchio standard della tua casa con la lampadina a colori Philips connessa a lume elevato. È una lampadina WiZ Connected. Usa il Wi-Fi esistente per controllarla con l'app WiZ o con la tua voce.

Configurazione facile

- Semplice plug and play

Controllo connesso

- Controllo da qualsiasi luogo in cui ti trovi attraverso il tuo smartphone.
- Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale

Funzioni intelligenti

- Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Modalità luce

- Milioni di modalità di colori e luci dinamiche
- Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate
- Scene personalizzate con modalità di luci dinamiche preimpostate.
- Illumina la tua casa con una luminosità extra

In evidenza

Semplice plug and play



WiZ funziona con il tuo router Wi-Fi esistente e non richiede alcun gateway aggiuntivo. Posiziona semplicemente la tua nuova luce, scarica l'app WiZ e sei pronto a partire.

Controllo ovunque ti trovi



Controlla le tue luci WiZ ovunque ti trovi, direttamente dallo smartphone. Non dovrai più preoccuparti di aver spento le luci prima di uscire di casa. L'app WiZ è disponibile per iOS e Android.

Nessun bisogno di usare le mani grazie al comando vocale



Controlla le tue luci solo con il suono della tua voce, abilita semplicemente l'integrazione con Google, Alexa o aggiungi le Scorciatoie a Siri.

Automatizza la gestione delle luci con le programmazioni

Automatizza le luci in base alle tue abitudini quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano prima del tuo arrivo a casa e siano sempre spente quando non servono.

Milioni di modalità di colori e luci dinamiche



Scegli all'interno di una palette di milioni di colori per creare un'atmosfera incredibile a casa tua. Osserva le piccole differenze con cui i nostri effetti luminosi dinamici accendono il tuo ambiente

Bianco regolabile da caldo a freddo e modalità preimpostate



Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

Scenari personalizzati



Combina le modalità di luce bianca e di altri colori per creare l'atmosfera luminosa perfetta per i vari momenti della giornata. Salva la combinazione e riproducila in qualsiasi momento tramite app, WiZmote o comando vocale.

Luminosità extra



Illumina la tua casa con questa lampadina ad alto lume. Con una luminosità sufficiente per aiutarti a portare a termine le tue attività o rilassarti, questa luce funziona molto bene anche in ampi spazi con soffitti alti.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: A80
- Attacco: E27
- Tipo di vetro: Opaca
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: Sì

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 16,3 cm
- Peso: 0,3 kg
- Larghezza: 8,3 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
- Temperatura del colore: 2200-6500 (RGB) K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 2452 lm
- Tempo di accensione: < 0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 140 mA
- Efficienza: 132 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Nome prodotto: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 150 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 18,5 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 19

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 16,3 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 2452 lm
- Potenza nominale: 18.5 W

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 1901103
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

Lampadina

- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, Matter

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
- Numero massimo di accessori: 9999

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514437319
- Peso netto: 0,22 kg
- Peso lordo: 0,31 kg
- Altezza: 21,6 cm
- Lunghezza: 10,5 cm
- Larghezza: 10,7 cm



Data di rilascio:
2025-06-13
Versione: 0.195

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com