

# PHILIPS

Lamp. P45 RGB LED  
intell., base E14, 470 lm

Smart LED

Milioni di colori

Luce bianca tunabel

Bassa dimm.

Controllo con la voce o l'app  
WiZ



8719514437333



## Illuminazione della casa più connessa

Trasforma il tuo spazio con illuminazione connessa che si adatta a ogni momento. Imposta l'atmosfera con luce brillante in milioni di colori e modalità preimpostate come Caminetto e Oceano. Passa facilmente tra una luce bianca fredda ed energizzante e toni caldi e rilassanti con una gamma tunable da 2200 K a 6500 K e perfeziona la luminosità dal 100% a solo l'1% per un controllo completo.

### Controllo connesso

- Connected by WiZ
- Controlli conn.

### Funzioni intelligenti

- Rilevamento movimento SpaceSense

### Dispositivi connessi

- Certificato Matter

### Modalità luce


- Milioni di colori
- Luce bianca tunabel
- Bassa oscur.

# In evidenza

## Connected by WiZ


Completamente compatibile con tutti i prodotti Connected by WiZ: usa l'app WiZ per configurare e sbloccare i vantaggi dell'illuminazione connessa.

## Controlli conn.



Controlla le tue luci con l'app WiZ, gli accessori o i comandi vocali tramite il tuo assistente della casa connessa; compatibile con Alexa e Google Home.

## Rilevamento movimento SpaceSense



Trasforma le tue luci in sensori di movimento con la tecnologia SpaceSense integrata, in modo che si accendano automaticamente quando entri nella stanza: bastano due o più luci o dispositivi Connected by WiZ.

## Certificato Matter



Controlla a modo tuo utilizzando il tuo assistente casa connessa preferito: compatibile con Matter per un'integrazione perfetta con Alexa, Google Home e Apple Home.

## Milioni di colori




Scegli un qualsiasi colore chiaro dalla tavolozza oppure applica una modalità luce preimpostata, come Caminetto o Oceano, per definire un'atmosfera straordinaria.

## Luce bianca tunabel



Regola facilmente da tonalità fredde, bluastre che migliorano la visibilità e concentrazione a toni morbidi e più caldi per rilassarti la sera (gamma CCT 2.200 K–6.500 K).

## Bassa oscur.



Abbassa uniformemente la luce, dalla massima luminosità all'1%, per ottenere il livello di luce ideale per ogni attività tu stia svolgendo.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: P45
- Attacco: E14
- Tipo di vetro: Opaca
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: Sì

## Dimensioni della lampadina

- Peso: 0,05 kg

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì
- Energia solare: No
- Luce calda e soffusa a intensità regolabile: No

## Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 90
- Temperatura del colore: 2200-6500 K
- Luce colorata: A colori
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 95

## Varie

- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA

## Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514437333
- EOC: 871951443733300
- Nome prodotto: PHI WFB 40W P45 E14 922-65 RGB 1PF/6

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F
- Consumo energetico: 4,9 W
- Consumo energetico kWh/1000 h: 5

## Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 10,1 mm
- Lunghezza complessiva: 10,1 mm
- Larghezza complessiva: 4,5 mm

## Valori stimati

- Durata nominale: 15.000
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Potenza nominale: 4.9 W

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Numero di registrazione EPREL: 2472582
- Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

## Lampadina

- Software aggiornabile: Sì

**Sistema operativo supportato**

- Compatibile con la funzione Effetti: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Periodo di supporto definito: Minimo 60 mesi dalla data di entrata in funzione
- Numero massimo di accessori: 9999
- Sistemi operativi compatibili: iOS, Android
- Protocollo di comunicazione: Bluetooth, WiFi (2,4G Hz)
- Compatibilità con sistemi di terze parti: Alexa, Google Home, Homey,

IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comandi Siri

- Funzionalità di Matter: Tramite hub di terze parti (Wi-Fi)

**Dimensioni e peso della confezione**

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514437333
- Peso netto: 0,05 kg
- Peso lordo: 0,09 kg
- Altezza: 16 cm
- Lunghezza: 7 cm
- Larghezza: 7 cm



Data di rilascio:  
2026-07-04  
Versione: 0.391

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)