

# PHILIPS

Lampadina candela  
trasparente a filamento 12  
W S26 E14

LED

2700K

110 lm

15000 h



8719514441415



## Una lampadina senza eguali

Le lampadine LED Philips offrono una luce bianca calda, dalla durata elevata e con un risparmio energetico significativo ed immediato. Grazie ad un design pulito ed elegante, questa lampadina è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine tradizionali.

### Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### Crea la luce giusta per la tua casa

- Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni

# In evidenza

**Progettata per il comfort dei tuoi occhi**



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

**Una luce LED semplice per l'uso di tutti i giorni**

La luce LED Philips per uso comune è la lampadina perfetta per le tue esigenze di illuminazione di base. Offre una splendida luce e le prestazioni affidabili della tecnologia LED Philips da un prezzo ragionevole.

## Specifiche

### Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: S26
- Attacco: E14
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

### Dimensioni della lampadina

- Altezza: 6,1 cm
- Larghezza: 2,6 cm

### Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000 ore

### Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 270 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 110 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

### Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

### Altre caratteristiche

- Efficienza: 110 lm/W

### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Nome prodotto: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.4
- Tensione: 230 V
- Wattaggio: 1 W
- Wattaggio lampada equivalente: 12 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E

### Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 6,1 cm

8719514441415

**Specifiche tecniche**

- Frequenza: 50 Hz

- Numero di registrazione EPREL:  
1031263



Data di rilascio:  
2025-03-31  
Versione: 0.326

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)