

PHILIPS

Faretto 50 W PAR16
GU10 x2

LED

2700K

355 lm

15000 h



8719514451636



Luce bianca calda senza compromessi sulla qualità

Forme classiche che conosci e ami. Consumano fino all'85% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di un riflettore alogeno

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfetta per l'illuminazione d'accento
- Perfette per l'illuminazione generale

In evidenza

Sostituisce i faretto alogeni



Grazie alle sue forme accattivanti, nonché alle dimensioni compatte, questo riflettore LED rappresenta una sorgente di illuminazione contemporanea. La lampadina sostitutiva perfetta e sostenibile per i riflettori alogeni tradizionali.

Perfetta per l'illuminazione d'accento



Grazie alla sua illuminazione con un flusso luminoso a fascio largo (36 gradi), questo faretto LED è adatto sia per illuminazione d'accento che per quella generale. Inoltre, può essere utilizzato in apparecchi ad incasso, è ideale per l'utilizzo in cucina, nell'illuminazione delle isole per

cucinare, dei soggiorni e delle sale da pranzo.

Perfette per l'illuminazione generale



Illuminazione moderna con le lampadine LED standard Philips per un'illuminazione omogenea, perfette per l'illuminazione generale delle stanze.

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10
- Dimmerabile: No
- Finitura lampadina: Trasparente
- Materiale della lampadina: Vetro

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 5,4 cm
- Larghezza: 5 cm

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 355 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 827 | CCT of 2700K

Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

Altre caratteristiche

- Efficienza: 77 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8719514451636
- EOC: 871951445163600
- Nome prodotto: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 2CT/8 EC

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio: 4,6 W
- Wattaggio lampada equivalente: 50 W
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

Valori stimati

- Intensità di picco nominale: 700 cd

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz
- Numero di registrazione EPREL: 387358

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 5,4 cm



Data di rilascio:
2025-05-09
Versione: 0.289

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com