

# PHILIPS

Luce a incasso Diamond  
Cut 4,5 W 105 mm

Luci da incasso

4000 K

Bianco

8719514453227



## Illuminazione e stile di elevata qualità

Di aspetto attraente sia da acceso che da spento, questo downlight LED Philips è l'abbinamento perfetto per gli interni della tua casa e fornisce una luce confortevole per gli occhi.

### Facile da usare

- Installazione senza problemi che non richiede cablaggio.

### Sicurezza

- Nessuna radiazione UV dannosa

### Materiale e finitura

- Materiale metallico di alta qualità

# In evidenza

## Facile installazione

## Nessuna radiazione UV dannosa

Il prodotto è progettato per eliminare qualsiasi radiazione UV potenzialmente dannosa.

## Materiale metallico di alta qualità



Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Rotondo

## Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Plastica

## Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 anno
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 25.000

## Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

## Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110 °
- Uniformità colore: 5 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: <2

## Varie

- Appositamente progettata per: Camera da letto, Soggiorno, Sala da pranzo, Cucina, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Luci da incasso
- EyeComfort: Sì

## Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 42 mA
- Efficienza: 93 lm/W

## Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.45

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,099 kg
- Lunghezza incasso: 8.0-9.0 cm
- Larghezza incasso: 8.0-9.0 cm
- Altezza: 4,95 cm
- Lunghezza: 10,5 cm
- Distanza incasso: 0,2 cm
- Larghezza: 10,5 cm

## Service

- Garanzia: 1 anno

**Specifiche tecniche**

- Diametro: 105 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 420
- Colore della luce: 4000

- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Completo di lampada wattaggio: 4.5
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II



Data di rilascio:  
2025-05-21  
Versione: 0.234

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)