

# PHILIPS


Lampade spot a pavimento/  
Lampade spot a pavimento  
a punta/A punta 6 W

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

2700K

Nero

Bassa tensione; impermeabile



8719514477094



## Collegati e divertiti grazie alla tua illuminazione da giardino

La famiglia di apparecchi per illuminazione da esterni Philips GardenLink a bassa tensione offre una gamma di prodotti che è possibile installare in modo semplice e sicuro. Puoi collegare più luci a un singolo alimentatore e inserirlo in una presa standard, quindi aggiungere facilmente altre luci o riposizionarle a tuo piacimento. Il cablaggio è semplice e la bassa tensione significa che non ci sono rischi per te, i tuoi bambini o gli animali domestici.

### Facilità d'uso

- Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink
- Facile da installare con i connettori Twist & Lock

### Sicura

- Bassissima tensione di sicurezza di 12 V

### Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

8719514477094

**Luce LED all'avanguardia**

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

**Di prima qualità**

- Alluminio di alta qualità e puro vetro

**Progettati per esterni**

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

# In evidenza

## Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink

Ogni apparecchio GardenLink è dotato dello stesso connettore Twist & Lock che facilita l'installazione e il collegamento. Puoi riposizionare gli apparecchi e gli accessori in base alle tue esigenze di illuminazione esterna, illuminando ogni angolo del giardino.

## Facile da installare con i connettori Twist & Lock

Installazione e collegamento super facili con i connettori Twist & Lock. Devi solo collegare le luci e goderti la loro luminosità!

## Bassissima tensione di sicurezza di 12 V

Puoi facilmente installare da solo queste luci a bassa tensione (12 V), senza il rischio di scosse elettriche e senza l'aiuto di elettricisti professionisti.

## Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

## 5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

## Alluminio di alta qualità e puro vetro

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e durevole, per illuminare il tuo giardino molto a lungo. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità e puro vetro.

## IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Alluminio

## Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: Sì

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

## Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade spot a terra/Punte
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Bassa tensione, Impermeabile

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,24 kg
- Altezza: 11,9 cm
- Lunghezza: 7,2 cm
- Larghezza: 11,8 cm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Durata fino a: 25.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 600
- Colore della luce: 2.700 K
- Tensione di rete: 12 V
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe III
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì



Data di rilascio: 2024-11-28  
Versione: 0.346

© 2024 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)