

PHILIPS

Palo da terra/Luce per
vialetti Utrecht 6 W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

4000 K

Antracite

Bassa tensione; impermeabile



8719514477155



Collegati e divertiti grazie alla tua illuminazione da giardino

La famiglia di apparecchi per illuminazione da esterni Philips GardenLink a bassa tensione offre una gamma di prodotti che è possibile installare in modo semplice e sicuro. Puoi collegare più luci a un singolo alimentatore e inserirlo in una presa standard, quindi aggiungere facilmente altre luci o riposizionarle a tuo piacimento. Il cablaggio è semplice e la bassa tensione significa che non ci sono rischi per te, i tuoi bambini o gli animali domestici.

Facilità d'uso

- Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink
- Facile da installare con i connettori Twist & Lock

Sicura

- Bassissima tensione di sicurezza di 12 V

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

8719514477155

Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED

Di prima qualità

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

In evidenza

Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink

Ogni apparecchio GardenLink è dotato dello stesso connettore Twist & Lock che facilita l'installazione e il collegamento. Puoi riposizionare gli apparecchi e gli accessori in base alle tue esigenze di illuminazione esterna, illuminando ogni angolo del giardino.

Facile da installare con i connettori Twist & Lock

Installazione e collegamento super facili con i connettori Twist & Lock. Devi solo collegare le luci e goderti la loro luminosità!

Bassissima tensione di sicurezza di 12 V

Puoi facilmente installare da solo queste luci a bassa tensione (12 V), senza il rischio di scosse elettriche e senza l'aiuto di elettricisti professionisti.

Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici



Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Acciaio inossidabile

Informazioni ambientali

- Disposal of the product: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- 5 anni di garanzia sul modulo LED: Sì
- Luce spot regolabile: No
- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino e terrazzo
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Pali da terra/Luci per vialetti
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Bassa tensione, Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,44 kg
- Altezza: 34,9 cm
- Lunghezza: 12 cm
- Larghezza: 12 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 25.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 660
- Colore della luce: 4.000 K
- Tensione di rete: 12 V
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe III
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì



Data di rilascio:
2025-03-18
Versione: 0.339

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com