

PHILIPS


Applique Mimosa 7
W

Apparecchi per
illuminazione da esterni

4000 K

Antracite

Impermeabile



8719514477278



Dirigi facilmente e ovunque la luce LED di alta qualità

La famiglia Mimosa comprende lampade da parete e da terra in un nuovissimo design che ti permette di dirigere la luce dove preferisci. Le luci Mimosa sono realizzate in alluminio di alta qualità. I loro moduli LED efficienti e l'elettronica affidabile garantiscono una lunga durata. Disponibili in luce bianca calda o fredda.

Facilità d'uso

- Direzione della luce regolabile
- Ampia copertura di luce

Illumina nel rispetto dell'ambiente

- Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore

Luce LED all'avanguardia

- 5 anni di garanzia sul sistema LED
- Luce LED di qualità elevata

Di prima qualità

- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

8719514477278

Progettati per esterni

- IP44: adatto a ogni condizione climatica

In evidenza

Direzione della luce regolabile

Un esclusivo pannello girevole ti consente di dirigere facilmente la luce ovunque ti occorra. Crea la luce perfetta per tutte le tue attività all'aperto, sia che tu stia cenando con la famiglia e gli amici nel patio o rilassandoti con un buon libro nel giardino sul retro.

Ampia copertura di luce

Questa lampada fornisce maggiore luminosità per tutti i tuoi spazi all'esterno.

Durata ultra prolungata fino a 25.000 ore



La luce LED affidabile di alta qualità dura fino a 25.000 ore. Senza preoccuparti della manutenzione per anni, potrai goderti la luce perfetta del tuo giardino ogni notte.

5 anni di garanzia sul sistema LED



Oltre alla garanzia standard di 2 anni offerta per questo apparecchio, Philips offre anche una garanzia di 5 anni sul sistema LED (modulo LED e driver).

Luce LED di qualità elevata



Queste luci a LED utilizzano una tecnologia unica sviluppata da Philips. Si accendono istantaneamente e producono un'emissione luminosa ottimale che fa risaltare i colori naturali del tuo giardino.

Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici



Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

IP44: adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada per esterni Philips è appositamente progettata per ambienti esterni umidi ed è stata rigorosamente testata per garantire la resistenza all'acqua. Il suo grado di protezione IP44 significa che è stata certificata per offrire protezione contro polvere e spruzzi d'acqua ed è quindi ideale per l'utilizzo all'esterno.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Antracite
- Materiale: Metallo

Durata

- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltrilo secondo le normative locali e non smaltrilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Fascio luminoso bidirezionale: No
- Sensore giorno e notte: No
- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: Sì
- Sensore di movimento: No
- Energia solare: No
- Luce bianca calda: No
- Elemento centrale: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K

Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,406 kg
- Altezza complessiva: 171 mm
- Lunghezza complessiva: 117 mm
- Larghezza complessiva: 120 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 680
- Colore della luce: 4.000 K
- Tensione di rete: 220–240
- Classe energetica della sorgente luminosa: F
- Codice IP: IP44 | Cavo di protezione, protetto contro gli schizzi d'acqua
- Classe di protezione: Classe I – Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: No

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC – Prodotto: 8719514477278
- Peso netto: 0,41 kg
- Peso lordo: 0,51 kg
- Altezza: 18,5 cm
- Lunghezza: 5,5 cm
- Larghezza: 14 cm



Data di rilascio:
2025-08-30
Versione: 0.248

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com