

## Connettore cavo, confezione da 6

Apparecchi per  
illuminazione da esterni

GardenLink

Nero

Bassa tensione; impermeabile



8719514477339



# Collegati e divertiti grazie alla tua illuminazione da giardino

La famiglia di apparecchi per illuminazione da esterni Philips GardenLink a bassa tensione offre una gamma di prodotti che è possibile installare in modo semplice e sicuro. Puoi collegare più luci a un singolo alimentatore e inserirlo in una presa standard, quindi aggiungere facilmente altre luci o riposizionarle a tuo piacimento. Il cablaggio è semplice e la bassa tensione significa che non ci sono rischi per te, i tuoi bambini o gli animali domestici.

### Facilità d'uso

- Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink
- Facile da installare con i connettori Twist & Lock

### Sicura

- Bassissima tensione di sicurezza di 12 V

# In evidenza

## Compatibile con tutti gli apparecchi e gli accessori GardenLink

Ogni apparecchio GardenLink è dotato dello stesso connettore Twist & Lock che facilita l'installazione e il collegamento. Puoi riposizionare gli apparecchi e gli accessori in base alle tue esigenze di illuminazione esterna, illuminando ogni angolo del giardino.

## Facile da installare con i connettori Twist & Lock

Installazione e collegamento super facili con i connettori Twist & Lock. Devi solo collegare le luci e goderti la loro luminosità!

## Bassissima tensione di sicurezza di 12 V

Puoi facilmente installare da solo queste luci a bassa tensione (12 V), senza il rischio di scosse elettriche e senza l'aiuto di elettricisti professionisti.

# Specifiche

## Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Plastica

## Informazioni ambientali

Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltilo secondo le normative locali e non smaltilo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

## Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Anti ruggine, anti polvere: Sì
- Completamente resistente alle intemperie: Sì

## Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

## Varie

- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Accessori
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Bassa tensione, Impermeabile

## Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,315 kg
- Altezza complessiva: 45 mm
- Lunghezza complessiva: 280 mm
- Larghezza complessiva: 23 mm

## Service

- Garanzia: 2 anni

## Specifiche tecniche

- Classe energetica della sorgente luminosa: non applicabile
- Codice IP: IP65 | A prova di polvere e spruzzi d'acqua

## Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514477339
- Peso netto: 0,32 kg
- Peso lordo: 0,34 kg
- Altezza: 10 cm
- Lunghezza: 8 cm
- Larghezza: 11 cm

8719514477339



Data di rilascio:  
2025-08-30  
Versione: 0.341

© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)