



2 faretti 50 W PAR16 GU10



La lampadina colorata fascio spot WiZ LED GU10 offre un'illuminazione intelligente per i tuoi momenti quotidiani. Ideale per un'illuminazione accentuata, da esposizione e mirata. Crea l'atmosfera che desideri con 16 milioni di colori oltre alla luce bianca da fredda a calda. Puoi programmare le luci affinché si accendano e spengano in base alle tue abitudini quotidiane e settimanali, controllarle con lo smartphone o con la voce e avere accesso remoto alle luci, anche quando non ci sei. Le luci WiZ si connettono al tuo router Wi-Fi esistente e non richiedono alcun hardware aggiuntivo.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina a colori intelligente
- Fino a 345 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.




Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.




Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risolvere il tuo umore.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: PAR16
Attacco: GU10
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 5,8 cm
Peso: 0,05 kg
Larghezza: 5 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Apertura fascio luminoso: 36 °
Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 90
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Luce colorata: A colori
Flusso luminoso nominale: 345 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA
Efficienza: 73 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8719514551039
EOC: 871951455103901
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 50W GU10
922-65 RGB 2PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.51
Tensione: 220-240 V
Wattaggio: 4,7 W
Wattaggio lampada equivalente: 50 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): G

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 5,8 cm

VALORI STIMATI

Apertura fascio luminoso: 36 °
Durata nominale: 15.000 ore
Flusso luminoso nominale: 345 lm
Intensità di picco nominale: 550 cd
Potenza nominale: 4.7 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 804322
Riferimento per la misurazione del flusso: Narrow Cone

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514551039
Peso netto: 0,1 kg
Peso lordo: 0,17 kg
Altezza: 16 cm
Lunghezza: 7 cm
Larghezza: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.