



Wi-Fi BLE 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6



Aggiungi una luce intelligente ai tuoi lampadari con una lampadina a oliva WiZ colorata con attacco E14. Usa l'app WiZ o la tua voce per attenuare e aumentare la luminosità o per utilizzare le modalità di luce preimpostate nelle configurazioni Wi-Fi.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina a colori intelligente
- Fino a 470 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app




Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.



Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevarne il tuo umore.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Usò previsto: Interno
Forma della lampada: C37
Attacco: E14
Tecnologia: Wi-Fi Smart
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Wireless Dim

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Altezza: 11,6 cm
Peso: 0,045 kg
Larghezza: 3,9 cm

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000 ore

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): 90
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Luce colorata: A colori
Flusso luminoso nominale: 470 lm
Tempo di accensione: <0.5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA
Efficienza: 95 lm/W

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8719514551275
EOC: 871951455127500
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.51
Tensione: 220-240 V
Wattaggio: 4,9 W
Wattaggio lampada equivalente: 40 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): F

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Lunghezza: 11,6 cm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000 ore
Flusso luminoso nominale: 470 lm
Potenza nominale: 4.9 W

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60 Hz
Numero di registrazione EPREL: 1877836
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514551275
Peso netto: 0,09 kg
Peso lordo: 0,15 kg
Altezza: 16 cm
Lunghezza: 7 cm
Larghezza: 10,5 cm
Codice materiale (12NC): 929002448832



© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.