



IMAGEO 3x faretti orientabili

Usa i tre punti regolabili e la luce intelligente colorata per definire lo stile in ogni stanza con il faretto intelligente integrato WiZ Imageo di colore nero. Usa il Wi-Fi esistente per controllarlo con l'app WiZ o con la tua voce.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Tinta unita
- Dimensioni piastra: 8 * 44 CM
- IP20/Metallo/Nero



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.




Controllo con qualsiasi piattaforma per la casa connessa Matter

Questo prodotto è certificato Matter, consentendo un facile controllo tramite Google Home, Amazon Alexa, Apple Casa o qualsiasi altra piattaforma per la casa connessa basata su Matter di tua scelta.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: Rettangolare
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Nera
Materiale: Metallo

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
Durata nominale: 15.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: No
Completo di lampade LED: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
Temperatura del colore: 2200-6500 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 69 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Sala da pranzo

CONSUMO ENERGETICO

Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,018 kg
Altezza complessiva: 123 mm
Lunghezza complessiva: 440 mm
Larghezza complessiva: 105 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Emissione in lumen della lampadina inclusa: 345
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1035
Colore della luce: 2.200-6.500 (RGB)
Classe energetica della sorgente luminosa: G
Completo di lampada wattaggio: 4.9
Wattaggio massimo lampadina sostitutiva: 5
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
Sorgente luminosa sostituibile: Sì
Numero di sorgenti luminose: 3

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)