



Lampadina in vetro satinato 60 W A60 E27



Questa lampadina intelligente smerigliata WiZ con attacco A60 ha l'aspetto tradizionale di una lampadina in vetro a incandescenza e offre una luce bianca intelligente calda o fredda. Usa l'app WiZ o la tua voce per attenuare e aumentare la luminosità o per utilizzare le modalità di luce preimpostate nelle configurazioni Wi-Fi.


PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Lampadina intelligente bianca tunabel
- Fino a 806 lumen
- Semplice plug and play
- Controllo vocale o mediante app



Elegante finitura in vetro smerigliato

Questa lampadina ha una forma classica con un'elegante finitura in vetro smerigliato. Perfetta per gli apparecchi di illuminazione con luce esposta, il design di questa lampadina offre un bellissimo effetto di aura luminosa brillante.




Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Esclusiva luce SpaceSense™ che si accende con il movimento

La tecnologia SpaceSense di WiZ trasforma le tue luci in sensori di movimento. Sono sufficienti due luci WiZ in una stanza per attivare la funzione SpaceSense nell'app WiZ e fare in modo che le luci si accendano e si spengano automaticamente al rilevamento di un movimento. È semplice. È SpaceSense. È WiZ.



Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Configura le luci in base al tuo programma

Automatizza le tue luci intelligenti in base alle tue routine quotidiane o settimanali. Programma le luci in modo che si accendano al mattino o prima di tornare a casa e che rimangano spente per risparmiare energia quando non sono necessarie.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Forma della lampada: A60
Attacco: E27
Tipo di vetro: Opaca
Dimmerabile: Sì

DIMENSIONI DELLA LAMPADINA

Peso: 0,042 kg

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
Durata nominale: 15.000

CARATTERISTICHE LUCE

Uniformità colore: 6 SDCM
Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 90
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Luce colorata: Luce bianca regolabile
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Tempo di accensione: $< 0,5$ s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: massima intensità luminosa istantanea
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115 lm/W

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA

INFORMAZIONI SULLA CONFEZIONE

EAN: 8719514552081
EOC: 871951455208101
Nome prodotto: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 FR TW 1PF/6

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V
Wattaggio lampada equivalente: 60 W
Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
Consumo energetico: 7 W
Consumo energetico kWh/1000 h: 7

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Altezza complessiva: 106 mm
Lunghezza complessiva: 106 mm
Larghezza complessiva: 60 mm

VALORI STIMATI

Durata nominale: 15.000
Flusso luminoso nominale: 806 lm
Potenza nominale: 7 W

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza: 50-60
Numero di registrazione EPREL: 1901116
Riferimento per la misurazione del flusso: Sphere

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514552081
Peso netto: 0,04 kg
Peso lordo: 0,09 kg
Altezza: 16 cm
Lunghezza: 7 cm
Larghezza: 7 cm