



Soffitto runico 21 W

L'illuminazione a due zone della plafoniera LED Rune crea un effetto luminoso fluttuante e combinazioni di colori dinamiche. Crea scene personalizzate utilizzando la zona centrale per diffondere una luce ambientale bianca fredda, brillante o calda e il suo anello di luce colorata, che assicura sempre una piacevole sorpresa.

PRODOTTI IN PRIMO PIANO

- Principale: bianco tunabel, Laterale: a colori
- Dimensioni: Ø400
- IP20/Plastica/Bianco



Funzionalità di illuminazione intelligenti facili da configurare

Goditi all'istante i vantaggi delle funzionalità intelligenti collegando semplicemente la tua luce WiZ alla rete Wi-Fi. Controlla facilmente le luci quando sei fuori casa e programmale per accendersi e spegnersi automaticamente. Non è necessario installare alcun hardware aggiuntivo come hub o gateway.



Monitora il tuo consumo energetico

Ottieni informazioni generali sul consumo energetico delle tue luci con l'app WiZ. Accedi facilmente a un rapporto settimanale o giornaliero che ti aiuta a rimanere aggiornato sul consumo energetico della tua casa.



Crea la tua scena luminosa perfetta

Crea la tua combinazione di diverse modalità di luce bianca e colorata per creare l'ambiente di luce perfetto per il tuo momento quotidiano. Salva la tua nuova scena e selezionala in qualsiasi momento con l'app WiZ o con la tua voce.



Milioni di colori e modalità di luce variabili per illuminare la tua giornata

Scegli il colore di luce che preferisci o applica semplicemente una modalità di luce dinamica che abbiamo progettato per te. Camino oppure Oceano, ad esempio, ti aiuteranno a creare un'atmosfera straordinaria e a risollevare il tuo umore.



Crea l'atmosfera giusta con la luce bianca da calda a fredda regolabile

Hai a disposizione un'ampia gamma di tonalità: dalla luce bianca fredda che infonde energia a quella soffusa, bianca e calda; puoi anche selezionare le modalità preimpostate come Focus e Relax per creare l'atmosfera che più si adatta alle tue attività.



Controlla l'illuminazione intelligente nel modo che preferisci

WiZ ti consente di controllare l'illuminazione intelligente in vari modi. Regola le luci utilizzando il tuo smartphone, la voce, il telecomando WiZmote o l'interruttore a parete esistente per passare da una modalità preferita all'altra. Funziona con i comandi Siri, Google Home e Alexa.

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLA LAMPADINA

Uso previsto: Interno
Dimmerabile: Sì

ASPETTO E FINITURA

Colore: Bianca
Materiale: Metallo Plastica

DURATA

Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 20 anno
Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
Numero di cicli di accensione e spegnimento: 30.000
Durata nominale: 20.000

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVA/ACCESSORIO INCLUSO

Funzione di riduzione luminosità con telecomando: Sì
LED integrato: Sì
Telecomando incluso: No

CARATTERISTICHE LUCE

Indice di resa cromatica (CRI): ≥ 80
Temperatura del colore: 2700-6500 K
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 2
Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 100 lm/W

VARIE

Appositamente progettata per:
Soggiorno Sala da pranzo Camera da letto

ALTRE CARATTERISTICHE

Corrente assorbita dalla lampadina: 200 mA

CONSUMO ENERGETICO

Fattore di potenza: 0.5
Tensione: 220-240 V

DIMENSIONI E PESO DEL PRODOTTO

Peso netto: 1,2 kg
Altezza complessiva: 45 mm

SERVICE

Garanzia: 2 anni

SPECIFICHE TECNICHE

Diametro: 400 mm
Emissione in lumen totale apparecchiatura: 2100
Colore della luce: 2700-6500
Completo di lampada wattaggio: 21
Codice IP: IP20 | Anti manomissione
Classe di protezione: Classe II -
Doppio isolamento

SISTEMA OPERATIVO SUPPORTATO

Compatibile con la funzione Effetti: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Periodo di supporto definito: Minimum of 60 months after introduction date
Numero massimo di accessori: 9999
Protocollo di comunicazione: Bluetooth WiFi (2,4G Hz)

DIMENSIONI E PESO DELLA CONFEZIONE

EAN/UPC - Prodotto: 8719514554276
Peso netto: 1,2 kg
Peso lordo: 1,71 kg
Altezza: 42,8 cm
Lunghezza: 5,4 cm
Larghezza: 42,5 cm